

Garant GRIDLINE

Korpus ormara za alat za ladice, 46×24G, visina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931435 1500
GTIN	4062406066147
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara za alat u 50×28G, odgovarajuće za ladice 46×24G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Odgovara:

Ladice br. 931453, 931454, 931455, 931456.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

Tehnički opis

Dubina	700 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj vrata	0
širina	1250 mm
Korisna površina za ladice	1400 mm

Visina	1500 mm
Korisna visina	1400 mm
Težina	76 kg
Širina u G	50
Dubina u G	28
Izvedba	za individualno opremanje
maksimalna nosivost	4000 kg
Broj ladica	0
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	46×24G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------