

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 56×24G, visina mm / broj ladica: 1250/8**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931505 1250/8
GTIN	4062406066208
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 60×28G s ladicama 56×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus. Mogu se upotrebljavati samo GridLine ugradne pregrade širine 2G, 4G, 6G, 8G, 10G te 12 G.

Tehnički opis

Dubina	700 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Prednja visina ladica	75 mm

Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Korisna visina	1150 mm
širina	1500 mm
Korisna površina ladice u G	56×24
Visina	1250 mm
Broj ladica	8
Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna širina ladica	1400 mm
Korisna širina ladica u G	56
Broj vrata	0
Korisna dubina ladica u G	24
Korisna površina za ladice	1150 mm
Težina	290 kg
Broj izvlačnih polica	0
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	56×24G

Vrsta proizvoda

Ormar za alat

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Korpus ormara za alat za ladice visina 1250 mm	931535 1250
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 100 mm	931555 100
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 125 mm	931555 125
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 150 mm	931555 150
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 200 mm	931555 200
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 250 mm	931555 250
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 300 mm	931555 300
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 75 mm	931555 75
Vodilica ladice(par) Nosivost 200 kg	939901 200