

Garant GRIDLINE

Korpus ormara za alat za ladice, 56×24G, visina: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931535 1250
GTIN	4062406066246
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara za alat u 60×28G, odgovarajuće za ladice 56×24G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Odgovara:

Ladice br. 931555; 931556.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

Tehnički opis

Korisna površina za ladice	1150 mm
Dubina u G	28
Broj vrata	0
Težina	84 kg
širina	1500 mm
Dubina	700 mm

Korisna visina	1150 mm
Širina u G	60
Visina	1250 mm
Izvedba	za individualno opremanje
maksimalna nosivost	4000 kg
Broj ladica	0
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	56×24G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------