

Garant GRIDLINE

Kutni ormar, komplet s radnom pločom, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931910 1000
GTIN	4062406066253
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Kutni ormar s 2 krilna vrata s mogućnošću centralnog zaključavanja uz pomoć pomične ručke s cilindričnom bravom. S čvrstom radnom pločom.

Upotreba:

Kao kutno rješenje za sve ormare za alat s **dubinom 28G**.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

Visina	1000 mm
širina	841 mm
Dubina	841 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Težina	65 kg
Pozicioniranje drške	gore
Broj polica, fiksnih	1

Debljina materijala	1,2 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kutni ormar

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------