

**Garant**
**Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 18/2mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215800 18/2
GTIN	4045197702678
Razred artikla	210

**Opis**
**Upotreba:**

**Univerzalna primjena u svim materijalima.**

- **Glodanje kutova i utora, kopiranje u jednom smjeru, cirkularno glodanje, bušaće cirkularno glodanje, obodno glodanje.**

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP.**

- **Zamijenite stezne vijke izmjenjivih pločica nakon dulje upotrebe. Koristiti samo dobro podmazane (npr. s pastom za bakar).**

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003..
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	90 mm
Ø drške $D_s$ h6	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø reza $D_c$	18 mm
Duljina izboja $L_1$	40 mm
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	12,85 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	34 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	33 mm

Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	1,11 stupanj
$\varnothing D_3$	15 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2