

Garant

Držać za glodače glave konusni, SK 40 A = 200, Ø trna d1: 22 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301133 22
GTIN	4045197702586
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- **Konusna drška, elementi za prijenos i površine brušene na rubnom dijelu.**
- **S Balluffchip provrtom.**
- **Povećana površina nalijeganja.**
- **Izvedba s prigušenim vibracijama, prihvat s jezgrom za prigušenje oscilacija.**

Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

Dio isporuke:

Uključujući pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308820 – 308835, poseban ključ br. 309840.

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.

Vanjski Ø D: 50 mm

Ø D₂: 48 mm

Duljina klina glodalice L₄: 19 mm

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	19 mm
Ø trna d ₁	22 mm
Vanjski Ø D	50 mm

Ø D ₂	48 mm
L ₂	155 mm
Težina	3,3 kg
Prihvat	SK 40 A = 200
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Norma prihvata	DIN 69871
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308812 40
Specijalni ključ za trn Ø 40 mm	309840 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak Mazak, zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308810 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Specijalni ključ za trn Ø 22 mm	309840 22
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladan za strmi konus 40 SK	308830 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za strmi konus 40 SK	308820 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40