

Garant**Držač za glodače glave konusni, SK 50 A = 400, Ø trna d1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301145 16
GTIN	4045197702777
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

Antivibracijska izvedba, prihvata s antivibracijskom jezgrom.**Prednost:**

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

Duljina klina glodalice L ₄	17 mm
Duljina izboja A-dimenzija	400 mm
Ø trna d ₁	16 mm
Vanjski Ø D	80 mm
Ø D ₂	38 mm
L ₂	355 mm

List s podacima

Težina	10,5 kg
Ø stezanja D ₁	16 mm
Prihvat	SK 50 A = 400
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/301145-16>