

Garant
Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Razred artikla	210

Opis
Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima.

- **Glodanje kutova i utora, kopiranje u jednom smjeru, cirkularno glodanje, bušaće cirkularno glodanje, obodno glodanje.**

Za bušenje i za obradu utora.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP.**

- **Zamijenite stezne vijke izmjenjivih pločica nakon dulje upotrebe. Koristiti samo dobro podmazane (npr. s pastom za bakar).**

Tehnički opis

Ø drške D _s h6	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003..
Duljina izboja L ₁	50 mm
Ø reza D _c	25 mm
L ₂	9 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	110 mm
maksimalna dubina reza ap maks	19 mm
učinkovit broj oštrica Z _{eff}	2

Broj izmjenjivih okretnih pločica	3
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP