

**Garant****Držać za glodače glave konusni, SK 50 A = 300, Ø trna d1: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301144 22
GTIN	4045197702753
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

**Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.**

**Prednost:**

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

**Napomena:**

Ostale veličine isporučive na upit.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	300 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	19 mm
Vanjski Ø D	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
L <sub>2</sub>	255 mm

Težina	7,3 kg
Stezni Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Prihvat	SK 50 A = 300
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

## Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Specijalni ključ za trn Ø 22 mm	309840 22
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Specijalni ključ za trn Ø 50 mm	309840 50