

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
0408/04mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	4 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Širina vrata L_4	4 mm
Stezna visina L_2	7,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	5,6 mm
Duljina glave L_1	26 mm
Udaljenost vrha od osi	3 mm
ISO kod držača	E0408F SDUCR/L04
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 04T0..
Ukupna duljina L	80 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Korisna dubina T	1,5 mm
Ø drške D_5	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D

Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500