

**Garant**
**Držač za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
0408/04mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 04T0..
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	5,6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Stezna visina $L_2$	7,5 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Duljina glave $L_1$	26 mm
Širina vrata $L_4$	4 mm
ISO kod držača	E0408F SDQCR/L04
Kut rezne oštrice $\kappa$	107,5 stupanj
Veličina pločice	4 mm
Udaljenost vrha od osi	3 mm
Korisna dubina T	1,1 mm
Ø drške $D_s$	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD

Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500