

Garant

**Držać za unutarne tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice:
0408/04mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260320 0408/04
GTIN	4062406066727
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	E0408F SDQCR/L04
Ukupna duljina L	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 04T0..
Stezna visina L ₂	7,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Širina vrata L ₄	4 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Udaljenost vrha od osi	3 mm
Duljina glave L ₁	26 mm
Veličina pločice	4 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	5,6 mm
Korisna dubina T	1,1 mm
Ø drške D _s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D

Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500