

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
10/04mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Ukupna duljina L	100 mm
Veličina pločice	4 mm
ISO kod držača	A10H SDXCR/L04
Duljina glave L_1	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 04T0..
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	12,5 mm
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500