

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
0408/04mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260341 0408/04
GTIN	4062406066796
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L_2	7,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Ukupna duljina L	80 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	5,2 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Širina vrata L_4	4 mm
Veličina pločice	4 mm
ISO kod držača	A0408F SDQCR/L04
Duljina glave L_1	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 04T0..
Udaljenost vrha od osi	2,6 mm
Korisna dubina T	1,1 mm
Ø drške D_5	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500