

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
0408/04mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260342 0408/04
GTIN	4062406066802
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	5,2 mm
Širina vrata L_4	4 mm
Udaljenost vrha od osi	3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 04T0..
Stezna visina L_2	7,5 mm
Ukupna duljina L	80 mm
ISO kod držača	A0408F SDUCR/L04
Duljina glave L_1	15 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Veličina pločice	4 mm
Korisna dubina T	1,5 mm
Ø drške D_s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500