

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
0408/04mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260343 0408/04
GTIN	4062406066819
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	80 mm
Širina vrata L <sub>4</sub>	4 mm
ISO kod držača	A0408F SDUCR/L04
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 04T0..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Duljina glave L <sub>1</sub>	15 mm
Udaljenost vrha od osi	3 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Veličina pločice	4 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	7,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	5,2 mm
Korisna dubina T	1,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500