

**Kutna bušilica, tip: 720551****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075120 720551
GTIN	4014586878843
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:****Kutne bušilice Fein –**

- Visina prijenosnika samo 96 mm uključujući bušeću glavu, udaljenost od kuta 17 mm.
- Ugrađeni prekidač s preklapanjem na desni/lijevi hod za ugodno rukovanje.
- Konusni prihvat bušaćih vratila za preciznu koncentričnost.
- kompaktne za radove na teško dostupnim mjestima.
- Kontinuirano elektroničko namještanje broja okretaja za lagano bušenje.

Prednost:

Za radove na teško dostupnim mjestima.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bušeću glavu s nazubljenim vijencem 0,8 – 10 mm.

Napomena:

Odgovarajuća spiralna svrdla naći ćete od br. 114000.

Oznaka proizvođača: WBP10

Prihvat snaga: 500 W

maksimalan broj okretaja: 0 - 1830 min⁻¹

Prihvat stezne glave: B10

Područje stezanja stezne glave: 0,8 - 10 mm

maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 1. brzina: 10 mm

Tehnički opis

Težina	1,5 kg
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Oznaka proizvođača	WBP10
Područje stezanja stezne glave	0,8 - 10 mm
Prihvat stezne glave	B10
Prihvat snaga	500 W
maksimalan broj okretaja	0 - 1830 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku 1. brzina	10 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu 1. brzina	25 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Bušilica