

NT TOOL

Stezna glava za tešku obradu, HSK-A 100, Ø D1: 32mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305538 32
GTIN	2050001772077
Razred artikla	33K

Opis**Izvedba:**

- **Malo trenje zbog igličastih ležajeva.**
- **Zaštićeno antikorozivnom prevlakom.**
- **Nepropusno za prašinu i vodu.**
- **S RFID/Balluff otvorom za čip.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Središnje stezanje alata s optimalnom koncentričnosti.**
- **Unutarnji dovod rashladnog sredstva.**
- **Sila stezanja do 4000 Nm.**

Prednost:

Dug vijek trajanja alata. Antivibracijska svojstva. Velika čvrstoća zahvaljujući ojačanoj jezgri.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, stezne čahure br. 309566 – 309570 ili br. 309575 – 309576.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	32 mm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	68 / 75

Vanjski Ø steznih kliješta D	73 mm
Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
Sila stezanja do	4000 Nm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

Pribor

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 16 mm	309576 16
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 12 mm	309576 12
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 20 mm	309576 20
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 6 mm	309576 6
C ključs kljunom za vanjski Ø matice 68/75 mm	628400 68/75
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm	309576 8
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309880 32
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 14 mm	309576 14
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 25 mm	309576 25

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d
10 mm

309576 10