

NT TOOL**Stezna glava za tešku obradu, SK 40, Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300785 20
GTIN	2050001772084
Razred artikla	33K

Opis**Izvedba:**

- **Manje trenja zbog igličastog ležaja.**
- **Zaštićeno antikorozivnim premazom.**
- **Otporno na vodu i prašinu.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.**
- **Središnje stezanje alata s optimalnom koncentričnosti.**
- **Unutarnji dovod rashladnog sredstva.**

Prednost:

- **Dug vijek trajanja alata.**
- **Antivibracijska svojstva.**
- **Velika čvrstoća zahvaljujući ojačanoj jezgri.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806.

Stezna čahura br. 309575 – 309576.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	20 mm
Vanjski Ø steznih kliješta D	52 mm

Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	52 / 55
Sila stezanja do	1000 Nm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

Pribor

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 14 mm	309576 14
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 12 mm	309575 12
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 25 mm	309576 25
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm	309576 8
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
	309576 16

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d
16 mm

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40 308600 40

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d
10 mm 309575 10

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d
14 mm 309575 14

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen
prikladno za strmi konus 40 308700 40

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d
16 mm 309575 16

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308790 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm)
prikladno za strmi konus 40 308630 40

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d
10 mm 309576 10

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d
20 mm 309576 20

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za
strmi konus 40 308615 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 308620 40

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M 308670 40M

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za
strmi konus 40 308802 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40 308740 40

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308795 40

Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308785 40

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d 6
mm 309575 6

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d
12 mm 309576 12

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d 6
mm 309576 6

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40 308640 40

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni \varnothing d 8 mm

309575 8

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40

308605 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40