

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940001 800
GTIN	4062406066703
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 20×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Težina	32 kg

Broj polica	1
Visina	800 mm
ComfortClose	ne
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Pozicioniranje drške	gore
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Dubina	500 mm
širina	500 mm
Korisna visina	645 mm
Dubina u G	20
Širina u G	20
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 150 mm	940640 150
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 20X20	951980 20X20
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940560 20
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
	940640 300

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 300 mm

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20

940550 20

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 200 mm

940640 200

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm

940640 75

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm

940640 100

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20

940552 20

Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 20X20

951985 20X20

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm

940501 750/800

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm

940640 125