

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 750mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940011 750
GTIN	4062406067120
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 20×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	28 kg
ComfortClose	ne

Korisna visina	595 mm
Pozicioniranje drške	ispod
Dubina	500 mm
širina	500 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Broj polica	1
Visina	750 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina u G	20
Dubina u G	20
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940560 20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 300 mm	940640 300
	940640 150

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 150 mm

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm

940640 75

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20

940552 20

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm

940640 125

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm

940640 100

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 200 mm

940640 200

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm

940501 750/800

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20

940550 20