

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 500mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 940011 500 |
| GTIN | 4062406067113 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 20×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg |
| Korisna visina | 345 mm |

| | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima |
| širina | 500 mm |
| Dubina | 500 mm |
| Težina | 20 kg |
| Pozicioniranje drške | ispod |
| Broj polica | 1 |
| ComfortClose | ne |
| Visina | 500 mm |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| Dubina u G | 20 |
| Širina u G | 20 |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1000 kg |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Građ. vrsta ormara | Čeljusni ormar |
| Vrsta proizvoda | Ormar s policama |

Pribor

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 150 mm | 940640 150 |
| Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20 | 940552 20 |
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm | 940640 100 |
| Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20 | 940550 20 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm | 940640 125 |
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 200 mm | 940640 200 |
| Pomična ručka za GridLine tip GP11 | 914226 GP11 |
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 300 mm | 940640 300 |
| Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20 | 940560 20 |
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm | 940640 75 |
| Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F | 940559 F |