

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940013 500
GTIN	4062406067144
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 20×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	20 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da

Korisna visina	345 mm
širina	500 mm
Visina	500 mm
Broj polica	1
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Pozicioniranje drške	ispod
ComfortClose	ne
Dubina	500 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Dubina u G	20
Širina u G	20
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 200 mm	940640 200
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940550 20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 150 mm	940640 150
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940560 20
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940552 20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm	940640 125
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm	940640 100
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm	940640 75
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F