

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima od punog lima, 16×16G, visina: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940021 1250
GTIN	4062406067212
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 20×20G, s ladicama 16×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina	500 mm
Pozicioniranje drške	gore
ComfortClose	ne
Korisna visina	1095 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Težina	53 kg
Broj polica	2
Broj ladica	1
širina	500 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Visina	1250 mm
Korisna dubina ladica	400 mm
Dubina u G	20
Korisna širina ladica u G	16
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna širina ladica	400 mm
Širina u G	20
Korisna površina ladice u G	16×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	16×16G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm	940640 100
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940552 20
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 16X16	951885 16X16
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 20X20	951985 20X20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm	940640 125
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm	940640 75
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940560 20
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 20X20	951980 20X20
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 1250 mm	940501 1250
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940550 20
Set nosača polica za ormare GridLine 20-dijelni tip F	940559 F
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 16X16	951910 16X16