

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima od punog lima, 16×16G, visina: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940021 800
GTIN	4062406067182
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 20×20G, s ladicama 16×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicom.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Korisna visina	645 mm
širina	500 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Broj ladica	1
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	gore
Težina	35 kg
Broj polica	1
Visina	800 mm
Dubina	500 mm
Korisna širina ladica	400 mm
Korisna širina ladica u G	16
Dubina u G	20
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna dubina ladica	400 mm
Širina u G	20
Korisna površina ladice u G	16×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	16×16G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm	940640 75
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm	940640 100
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 16X16	951910 16X16
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940550 20
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 16X16	951885 16X16
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 20X20	951985 20X20
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 20X20	951980 20X20
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940552 20
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Set nosača polica za ormare GridLine 20-dijelni tip F	940559 F
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940560 20
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm	940501 750/800
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm	940640 125