

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima s prozorčićem, 16×16G, visina: 1250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940023 1250
GTIN	4062406067274
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 20×20G, s ladicama 16×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicom.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

širina	500 mm
Broj polica	2
Visina	1250 mm
ComfortClose	ne
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Korisna visina	1095 mm
Dubina	500 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Pozicioniranje drške	gore
Težina	53 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Broj ladica	1
Korisna širina ladica u G	16
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna širina ladica	400 mm
Širina u G	20
Korisna dubina ladica u G	16
Dubina u G	20
Korisna površina ladice u G	16×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	16×16G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm	940640 125
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940560 20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 150 mm	940640 150
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 300 mm	940640 300
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 20X20	951980 20X20
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940552 20
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 20X20	951985 20X20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm	940640 100
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 1250 mm	940501 1250
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 16X16	951910 16X16
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940550 20
Set protukliznih prostirki za ladice5-dijelni dimenzija u G 16X16	951885 16X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 200 mm	940640 200
	940640 75

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina  
ladice 75 mm

---