

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s ladicom, krilnim vratima od punog lima, 16×16G, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940031 1000
GTIN	4062406067304
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 20×20G, s ladicama 16×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

ComfortClose	ne
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Pozicioniranje drške	ispod
Broj polica	2
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Težina	46 kg
Visina	1000 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	845 mm
Dubina	500 mm
širina	500 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Broj ladica	1
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna širina ladica	400 mm
Korisna dubina ladica u G	16
Širina u G	20
Korisna širina ladica u G	16
Dubina u G	20
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna površina ladice u G	16×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	16×16G
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 300 mm	940640 300
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940550 20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 200 mm	940640 200
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940560 20
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 16X16	951910 16X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm	940640 75
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Set protukliznih prostirki za ladice5-dijelni dimenzija u G 16X16	951885 16X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm	940640 100
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940552 20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm	940640 125
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 150 mm	940640 150