

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s ladicom, krilnim vratima s prozorčićem, 16×16G, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940033 1000
GTIN	4062406067328
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 20×20G, s ladicama 16×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Visina	1000 mm
Težina	46 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Broj polica	2
Korisna visina	845 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Dubina	500 mm
širina	500 mm
Broj ladica	1
Pozicioniranje drške	ispod
ComfortClose	ne
Dubina u G	20
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna širina ladica u G	16
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna širina ladica	400 mm
Širina u G	20
Korisna površina ladice u G	16×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	16×16G
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 150 mm	940640 150
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm	940640 75
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 200 mm	940640 200
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940560 20
Set protukliznih prostirki za ladice5-dijelni dimenzija u G 16X16	951885 16X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm	940640 125
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 16X16	951910 16X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm	940640 100
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 300 mm	940640 300
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940552 20
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940550 20