

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940041 800
GTIN	4062406067342
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme

da

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Visina	800 mm
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	gore
širina	750 mm
Težina	39 kg
Korisna visina	645 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Dubina	500 mm
Broj polica	1
Dubina u G	20
Širina u G	30
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 30X20	951985 30X20
	940510 750/800

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 750/800 mm

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 30X20

951980 30X20

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940550 30

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G,Visina 150 mm širina korpusa u G 30

958146 30

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm

940501 750/800

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940552 30

Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940590 30