

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940041 2000
GTIN	4062406067397
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
ComfortClose	ne

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	2000 mm
Težina	86 kg
Širina	750 mm
Dubina	500 mm
Broj polica	5
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Korisna visina	1845 mm
Pozicioniranje drške	u sredini
Dubina u G	20
Širina u G	30
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 2000 mm	940510 2000

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 2000 mm	940501 2000
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G,Visina 150 mm širina korpusa u G 30	958146 30