

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940041 900
GTIN	4062406067359
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama.

**Lakiranje:**

Korpus sjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima

širina	750 mm
Pozicioniranje drške	gore
Dubina	500 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	745 mm
Visina	900 mm
Težina	42 kg
ComfortClose	ne
Broj polica	1
Širina u G	30
Dubina u G	20
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 30X20	951980 30X20
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 900 mm	940510 900
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 30X20	951985 30X20
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G,Visina 150 mm širina korpusa u G 30	958146 30