

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 940043 1000   |
| GTIN           | 4062406067434 |
| Razred artikla | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Fronte za ormar | Krilna vrata s prozorom |
| Korisna visina  | 845 mm                  |

|  |  |
|--|--|
| Širina   | 750 mm   |
| Dubina   | 500 mm   |
| Pozicioniranje drške   | gore   |
| Težina   | 48 kg  |
| Broj polica  | 2  |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme           | da   |
| ComfortClose   | ne   |
| Visina   | 1000 mm  |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg   |
| Širina u G   | 30   |
| Dubina u G   | 20   |
| Debljina materijala  | 0,9 mm   |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja                                       | 1000 kg  |
| Kut otvaranja vrata  | 250 stupanj  |
| Podešavanje visine u rasteru   | 25 mm  |
| Cilindrična brava sa zatikom   | modularni utični uložak  |
| Odabir boje  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Građ. vrsta ormara   | Osnovni ormar  |
| Vrsta proizvoda  | Ormar s policama   |

## Pribor

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 30X20                           | 951985 30X20    |
| Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30                                | 940552 30       |

|  |                  |
|--|------------------|
| Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30  | 940550 30        |
| Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 30X20  | 951980 30X20     |
| Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30   | 940560 30        |
| Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F   | 940559 F         |
| Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G,Visina 150 mm širina korpusa u G 30                      | 958146 30        |
| Pomična ručka za GridLine tip GP11   | 914226 GP11      |
| Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm | 940510 1000/1250 |
| Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30  | 940590 30        |