

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 940051 1000 |
| GTIN | 4062406067496 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------|
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg |
| Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima |

| | |
|--|--|
| Težina | 48 kg |
| Broj polica | 2 |
| Pozicioniranje drške | ispod |
| Širina | 750 mm |
| Dubina | 500 mm |
| ComfortClose | ne |
| Korisna visina | 845 mm |
| Visina | 1000 mm |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| Dubina u G | 20 |
| Širina u G | 30 |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1000 kg |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Građ. vrsta ormara | Čeljusni ormar |
| Vrsta proizvoda | Ormar s policama |

Pribor

| | |
|--|------------------|
| Pomična ručka za GridLine tip GP11 | 914226 GP11 |
| Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F | 940559 F |
| Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30 | 940590 30 |
| | 940510 1000/1250 |

Komplet rasvjete Extended za ormara GridLine sKrilna
vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm

| | |
|---|-----------|
| Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30 | 940552 30 |
| Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30 | 940550 30 |
| Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30 | 940560 30 |