

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima od punog lima, 26×16G, visina: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940061 1250
GTIN	4062406067571
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G, s ladicama 26×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Broj polica	2
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
ComfortClose	ne
Širina	750 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Visina	1250 mm
Dubina	500 mm
Korisna visina	1095 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Težina	61 kg
Broj ladica	1
Pozicioniranje drške	gore
Korisna dubina ladica	400 mm
Širina u G	30
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna širina ladica u G	26
Korisna širina ladica	650 mm
Dubina u G	20
Korisna površina ladice u G	26×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×16G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 30X20	951980 30X20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940641 200
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940641 75
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 30	958146 30
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 30X20	951985 30X20
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 26X16	951885 26X16
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 1250 mm	940501 1250
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940641 100
Prostirka za ladice dimenzija u G 26X16	951830 26X16
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
	940641 300

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm

Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X16	951910 26X16
--	--------------

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
---	-----------

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
--	-----------

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940641 125
--	------------