

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima od punog lima, 26×16G, visina: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940061 800
GTIN	4062406067540
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G, s ladicama 26×16G. Prihvata polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicom.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

ComfortClose	ne
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj polica	1
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Težina	44 kg
širina	750 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Pozicioniranje drške	gore
Dubina	500 mm
Visina	800 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Korisna visina	645 mm
Broj ladica	1
Dubina u G	20
Širina u G	30
Korisna širina ladica u G	26
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna površina ladice u G	26×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×16G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm	940501 750/800
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X16	951910 26X16
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G,Visina 150 mm širina korpusa u G 30	958146 30
Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940641 200
Set protukliznih prostirki za ladice5-dijelni dimenzija u G 26X16	951885 26X16
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 30X20	951980 30X20
Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940641 75
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940641 100
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 750/800 mm	940510 750/800
Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Prostirka za ladice dimenzija u G 26X16	951830 26X16
	951985 30X20

Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G  
30X20

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina  
ladice 125 mm

940641 125

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina  
ladice 300 mm

940641 300

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F