

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima od punog lima, 26×16G, visina: 750mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940061 750
GTIN	4062406067533
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G, s ladicama 26×16G. Prihvata polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Broj polica	1
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
ComfortClose	ne
Visina	750 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Broj ladica	1
Dubina	500 mm
Težina	43 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
širina	750 mm
Korisna visina	595 mm
Pozicioniranje drške	gore
Korisna širina ladica	650 mm
Dubina u G	20
Korisna širina ladica u G	26
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna dubina ladica	400 mm
Širina u G	30
Korisna površina ladice u G	26×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×16G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940641 200
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 30X20	951980 30X20
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Prostirka za ladice dimenzija u G 26X16	951830 26X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940641 100
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X16	951910 26X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 750/800 mm	940510 750/800
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 30X20	951985 30X20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940641 125
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940641 75
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 30	958146 30
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 26X16	951885 26X16
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30

Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm	940501 750/800
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940641 300