

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima od punog lima, 26×16G, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940061 1000
GTIN	4062406067564
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G, s ladicama 26×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Korisna visina	845 mm
Dubina	500 mm
Visina	1000 mm
ComfortClose	ne
Težina	53 kg
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Broj ladica	1
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Broj polica	2
širina	750 mm
Pozicioniranje drške	gore
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna širina ladica u G	26
Korisna dubina ladica u G	16
Dubina u G	20
Širina u G	30
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna površina ladice u G	26×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×16G
Grad. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 26X16	951885 26X16
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s Krilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940641 125
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 30X20	951980 30X20
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 30	958146 30
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X16	951910 26X16
Prostirka za ladice dimenzija u G 26X16	951830 26X16
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 30X20	951985 30X20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940641 200
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Set nosača polica za ormare GridLine 20-dijelni tip F	940559 F
	940641 100

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940550 30

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm

940641 300

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm

940641 75