

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940053 1000
GTIN	4062406067526
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

širina	750 mm
Dubina	500 mm

ComfortClose	ne
Visina	1000 mm
Broj polica	2
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Pozicioniranje drške	ispod
Težina	48 kg
Korisna visina	845 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina u G	20
Širina u G	30
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30