

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima s prozorčićem, 26×16G, visina: 800mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 940063 800    |
| GTIN           | 4062406067618 |
| Razred artikla | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G, s ladicama 26×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicom.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

|  |  |
|--|--|
| Pozicioniranje drške   | gore   |
| Visina   | 800 mm   |
| Nosivost ladice/izvlačne police  | 75 kg  |
| Broj ladica  | 1  |
| Broj polica  | 1  |
| Dubina   | 500 mm   |
| Težina   | 44 kg  |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)                        | 100 %  |
| ComfortClose   | ne   |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg   |
| Fronte za ormar  | Krilna vrata s prozorom  |
| Korisna visina   | 645 mm   |
| širina   | 750 mm   |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme           | da   |
| Korisna širina ladica u G  | 26   |
| Širina u G   | 30   |
| Dubina u G   | 20   |
| Korisna dubina ladica  | 400 mm   |
| Korisna dubina ladica u G  | 16   |
| Korisna širina ladica  | 650 mm   |
| Korisna površina ladice u G  | 26×16  |
| Debljina materijala  | 0,9 mm   |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja                                       | 1000 kg  |
| Kut otvaranja vrata  | 250 stupanj  |
| Podešavanje visine u rasteru   | 25 mm  |
| Cilindrična brava sa zatikom   | modularni utični uložak  |
| Odabir boje  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

|   |                  |
|---|------------------|
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 26×16G           |
| Građ. vrsta ormara                                | Osnovni ormar    |
| Vrsta proizvoda                                   | Ormar s policama |

## Pribor

|  |                |
|--|----------------|
| Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30   | 940560 30      |
| Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F   | 940559 F       |
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm                         | 940641 150     |
| Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 30                   | 958146 30      |
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm                         | 940641 125     |
| Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 750/800 mm | 940510 750/800 |
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm                         | 940641 200     |
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm                         | 940641 100     |
| Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 26X16                                 | 951885 26X16   |
| Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30  | 940552 30      |
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm                         | 940641 300     |
| Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg          | 950180 75      |
| Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30   | 940590 30      |
| Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 30X20   | 951985 30X20   |
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm                          | 940641 75      |

|   |                |
|---|----------------|
| Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30   | 940550 30      |
| Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X16                            | 951910 26X16   |
| Pomična ručka za GridLine tip GP11  | 914226 GP11    |
| Prostirka za ladice dimenzija u G 26X16   | 951830 26X16   |
| Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 30X20                                   | 951980 30X20   |
| Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm | 940501 750/800 |