

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima s prozorčićem, 26×16G, visina: 900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940063 900
GTIN	4062406067625
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G, s ladicama 26×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicom.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Težina	47 kg
Dubina	500 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	gore
Broj polica	1
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Korisna visina	745 mm
širina	750 mm
Broj ladica	1
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Visina	900 mm
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna širina ladica	650 mm
Dubina u G	20
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna širina ladica u G	26
Širina u G	30
Korisna površina ladice u G	26×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×16G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X16	951910 26X16
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 30	958146 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 900 mm	940510 900
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940641 125
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940641 200
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 30X20	951985 30X20
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940641 300
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940641 75
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 30X20	951980 30X20
Prostirka za ladice dimenzija u G 26X16	951830 26X16
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Set protukliznih prostirki za ladice5-dijelni dimenzija u G 26X16	951885 26X16
Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940641 100
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75