

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima s prozorčićem, 26×16G, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940063 1000
GTIN	4062406067632
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G, s ladicama 26×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Pozicioniranje drške	gore
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Visina	1000 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
ComfortClose	ne
Broj ladica	1
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Dubina	500 mm
Broj polica	2
Težina	53 kg
Korisna visina	845 mm
širina	750 mm
Širina u G	30
Korisna širina ladica u G	26
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Dubina u G	20
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna površina ladice u G	26×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×16G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 30	958146 30
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 30X20	951985 30X20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940641 200
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Prostirka za ladice dimenzija u G 26X16	951830 26X16
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 26X16	951885 26X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940641 100
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940641 125
	940641 75

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X16

951910 26X16

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm

940641 300

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 30X20

951980 30X20

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11