

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima s prozorčićem, 26×16G, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940063 2000
GTIN	4062406067663
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G, s ladicama 26×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
ComfortClose	ne
Širina	750 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Dubina	500 mm
Visina	2000 mm
Pozicioniranje drške	u sredini
Broj polica	3
Težina	96 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Korisna visina	1845 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Broj ladica	3
Korisna dubina ladica	400 mm
Širina u G	30
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna širina ladica u G	26
Korisna dubina ladica u G	16
Dubina u G	20
Korisna površina ladice u G	26×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×16G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940641 100
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 30	958146 30
Prostirka za ladice dimenzija u G 26X16	951830 26X16
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 2000 mm	940501 2000
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940641 300
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 2000 mm	940510 2000
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940641 125
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 26X16	951885 26X16
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X16	951910 26X16

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina
ladice 75 mm

940641 75

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina
ladice 200 mm

940641 200