

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, krilnim vratima s prozorčićem, 26×16G, visina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940063 1500
GTIN	4062406067656
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G, s ladicama 26×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
ComfortClose	ne
Visina	1500 mm
Broj ladica	1
Težina	74 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
širina	750 mm
Pozicioniranje drške	gore
Dubina	500 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Korisna visina	1345 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Broj polica	3
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Širina u G	30
Korisna dubina ladica	400 mm
Dubina u G	20
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna širina ladica u G	26
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna površina ladice u G	26×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×16G
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940641 75
Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 30	958146 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940641 100
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1500 mm	940510 1500
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940641 200
Set protukliznih prostirki za ladice5-dijelni dimenzija u G 26X16	951885 26X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940641 300
Prostirka za ladice dimenzija u G 26X16	951830 26X16
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 30X20	951985 30X20
	940641 125

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm

Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X16	951910 26X16
--	--------------

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
---	-----------

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 30X20	951980 30X20
---	--------------

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 1500 mm	940501 1500
--	-------------

Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
---	-----------