

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s ladicom, krilnim vratima od punog lima, 26×16G, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940071 1000
GTIN	4062406067687
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G, s ladicama 26×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Broj ladica	1
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Pozicioniranje drške	ispod
Dubina	500 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
ComfortClose	ne
Korisna visina	845 mm
Težina	53 kg
širina	750 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Visina	1000 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Broj polica	2
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna širina ladica u G	26
Širina u G	30
Dubina u G	20
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna površina ladice u G	26×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×16G
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940641 75
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Prostirka za ladice dimenzija u G 26X16	951830 26X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940641 300
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940641 125
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X16	951910 26X16
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 26X16	951885 26X16
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940641 200
Set nosača polica za ormare GridLine 20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940641 100
	950180 75

Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom
zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940560 30