

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s ladicom, krilnim vratima od punog lima, 26×16G, visina: 750mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940071 750
GTIN	4062406067670
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G, s ladicama 26×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata. Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Broj polica	1
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Pozicioniranje drške	ispod
Težina	43 kg
Korisna visina	595 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Broj ladica	1
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
ComfortClose	ne
širina	750 mm
Dubina	500 mm
Visina	750 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna dubina ladica	400 mm
Širina u G	30
Korisna dubina ladica u G	16
Dubina u G	20
Korisna širina ladica u G	26
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna površina ladice u G	26×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×16G
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940641 100
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm	940501 750/800
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 26X16	951885 26X16
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 750/800 mm	940510 750/800
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X16	951910 26X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940641 125
Prostirka za ladice dimenzija u G 26X16	951830 26X16
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940641 300
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Set nosača polica za ormare GridLine 20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940641 200
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina
ladice 75 mm

940641 75