

Garant GRIDLINE

**Gornji ormar s ladicom, krilnim vratima s prozorčićem, 26×16G, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940073 1000
GTIN	4062406067700
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 30×20G, s ladicama 26×16G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicom.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

širina	750 mm
ComfortClose	ne
Visina	1000 mm
Korisna visina	845 mm
Broj polica	2
Broj ladica	1
Dubina	500 mm
Težina	53 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Pozicioniranje drške	ispod
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Dubina u G	20
Širina u G	30
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna širina ladica	650 mm
Korisna širina ladica u G	26
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna površina ladice u G	26×16
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×16G
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Prostirka za ladice dimenzija u G 26X16	951830 26X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940641 100
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 26X16	951910 26X16
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 26X16	951885 26X16
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940641 125
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940641 200
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940641 75
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940641 300
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna  
vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm

---

940510 1000/1250