

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 800mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 940081 800    |
| GTIN           | 4062406068011 |
| Razred artikla | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Pozicioniranje drške | gore   |
| Korisna visina       | 645 mm |
| ComfortClose         | ne     |

|  |  |
|--|--|
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme           | da   |
| Dubina   | 500 mm   |
| Visina   | 800 mm   |
| Širina   | 1000 mm  |
| Broj polica  | 1  |
| Težina   | 46 kg  |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg   |
| Fronte za ormar  | Krilna vrata od punog lima                                     |
| Dubina u G   | 20   |
| Širina u G   | 40   |
| Debljina materijala  | 0,9 mm   |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja                                       | 1000 kg  |
| Kut otvaranja vrata  | 250 stupanj  |
| Podešavanje visine u rasteru   | 25 mm  |
| Cilindrična brava sa zatikom   | modularni utični uložak  |
| Odabir boje  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Građ. vrsta ormara   | Osnovni ormar  |
| Vrsta proizvoda  | Ormar s policama   |

## Pribor

|  |                |
|--|----------------|
| Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40  | 940552 40      |
| Kosa police Za širinu ormara / odjeljka u G 40   | 940560 40      |
| Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 750/800 mm | 940511 750/800 |
| Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm                | 940501 750/800 |

|  |              |
|--|--------------|
| Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 40 | 958146 40    |
| Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 40X20                                | 951980 40X20 |
| Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F                             | 940559 F     |
| Pomična ručka za GridLine tip GP11   | 914226 GP11  |
| Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40  | 940550 40    |
| Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 40X20                       | 951985 40X20 |
| Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40                                  | 940590 40    |