

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 900mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 940081 900 |
| GTIN | 4062406068028 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

| | |
|-------------|--------|
| Broj polica | 1 |
| Dubina | 500 mm |

| | |
|--|--|
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg |
| širina | 1000 mm |
| Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| ComfortClose | ne |
| Visina | 900 mm |
| Težina | 50 kg |
| Korisna visina | 745 mm |
| Pozicioniranje drške | gore |
| Širina u G | 40 |
| Dubina u G | 20 |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1000 kg |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar |
| Vrsta proizvoda | Ormar s policama |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 40X20 | 951985 40X20 |
| Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 40X20 | 951980 40X20 |
| Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40 | 940550 40 |
| | 958146 40 |

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 40

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 900 mm

940511 900

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940552 40

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm

940501 900/1000

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940560 40

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940590 40