

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940083 800
GTIN	4062406068080
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

širina	1000 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg

Težina	46 kg
Visina	800 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj polica	1
ComfortClose	ne
Korisna visina	645 mm
Pozicioniranje drške	gore
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Dubina	500 mm
Širina u G	40
Dubina u G	20
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G, Visina 150 mm širina korpusa u G 40	958146 40
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm	940501 750/800
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
	951985 40X20

Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 40X20

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940590 40

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 750/800 mm

940511 750/800

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 40X20

951980 40X20

Set nosača polica za ormare GridLine 20-dijelni tip F

940559 F

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940560 40

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940550 40

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11