

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940081 2000
GTIN	4062406068066
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina poda. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Broj polica	5
Dubina	500 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	1845 mm
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	u sredini
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
širina	1000 mm
Težina	102 kg
Visina	2000 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Širina u G	40
Dubina u G	20
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
	940501 2000

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 2000 mm

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G,Visina 150 mm širina korpusa u G 40

958146 40

Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F

940559 F

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940560 40

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 2000 mm

940511 2000